



**Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio senza LR, destra,
Modello: 2**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255160 2
GTIN	4062406609467
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L ₂	19 mm
Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Altezza di serraggio L ₂	19 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Spostamento centrale L ₃	13 mm
Spostamento centrale L ₃	17 mm

Scheda tecnica

Spostamento centrale L ₃	13 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
Codice ISO portautensile	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Ricambi	259981 11
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Profondità interna fino a	3×D
Forma del codolo	Acciaio
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/255160-2>