



**Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio senza LR, destra,
Modello: 3**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255160 3
GTIN	4062406609474
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Spostamento centrale L ₃	22 mm
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Altezza di serraggio L ₂	31 mm
Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm

Scheda tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Codice ISO portautensile	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Ricambi	259981 12
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Profondità interna fino a	3×D
Forma del codolo	Acciaio
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/255160-3>