



## Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio senza LR, sinistra, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255161 2
GTIN	4062406609498
Classe articolo	29W

### Descrizione tecnica

Inserito adatto	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	32 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Codice ISO portautensile	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Spostamento centrale $L_3$	13 mm
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Spostamento centrale $L_3$	13 mm

Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	19 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	24 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	19 mm
Ricambi	259981 11
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Materiale da taglio	Acciaio
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Barra alesatrice