



## Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio senza LR, sinistra, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255161 1
GTIN	4062406609481
Classe articolo	29W

### Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	20 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	20 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Spostamento centrale $L_3$	13 mm
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..

Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15,25 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	19 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15,25 mm
Ricambi	259981 10
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Materiale da taglio	Acciaio
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Barra alesatrice