

Garant GRIDLINE

Set di ruote regolabili in altezza Set di 2 pezzi, Dim. codolo: 1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927206 1
GTIN	4062406605285
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Regolazione manuale dell'altezza come modulo da innesto nei piedini del banco da lavoro, incluse ruote con Ø di 125 mm. Il parafile previene l'inzeppamento della rotella. Silenziosità ottimale grazie ai cuscinetti a sfera di alta qualità, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima e rumore di transito ridotto. Il set di ruote ha una portata massima di 100 kg e non deve essere montato sulle strutture portanti con un'altezza di 900 mm. Non disponibile unitamente ai banchi da lavoro Ready-to-go. Regolazione dell'altezza con passo da 25 mm.

Fornitura:

Set composto da 2 moduli da innesto, adatti per 1 struttura portante o 2 piedini angolari. Set composto da 2 moduli da innesto con **ruote fisse** e materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Regolazione dell'altezza grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata**. Ruote zincate, non configurabili.

Nota:

Il montaggio delle ruote aumenta l'altezza di lavoro del banco da lavoro di 150 mm. Per un banco da lavoro con 2 strutture portanti sono necessari 2 set.
Per calcolare la portata del banco da lavoro, possono essere considerate solo 3 ruote. La portata massima di un banco da lavoro è pari a 150 kg.

Descrizione tecnica

Larghezza	45 mm
Campo di regolazione dell'altezza	150 mm
Altezza	325 mm
Profondità	95 mm
Ø Ruota fissa	125 mm
Portata per ruota	50 kg
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Rotolo