

Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, Ø: 8mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085925 8
GTIN	4045197153555
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- **Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AlNiCo.**
- **Tolleranza sul Ø esterno h6.**
- **Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Termostabilità massima	220 °C
Forza di tenuta nominale	3 N
Altezza	12 mm
Materiale superficie	zincato
Ø	8 mm
Accorciamento massimo retro	3 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico

