

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260309 20/07
GTIN	4062406602260
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza della testina L ₁	24 mm
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L ₄	24 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2020K07
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500