

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/07mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L ₁	24 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2020K07
Misura inserto	7 mm
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 22
Ampiezza funzionale L ₄	24 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500