

Garant**Inserto di troncatura Raggio completo, HB9035, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275009 4
GTIN	4062406598495
Classe articolo	21H

Descrizione**Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

Per:

Cartuccia n. art. 274010 – 274026.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB9035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatta	80 m/min	K
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	idonea		
interrotto	idonea		
a umido max.	limitatamente adatto		