


**Garant****Inserto di troncatura Raggio completo, HU9310, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275015 4
GTIN	4062406612634
Classe articolo	21H

**Descrizione****Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274010 – 274026.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Larghezza gola w	4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		