

Garant**Inserto di troncatura Raggio completo, HU9310, Larghezza gola w: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275015 3
GTIN	4062406612627
Classe articolo	21H

Descrizione**Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

Per:

Cartuccia n. art. 274010 – 274026. Barre alesatrici n. art. 274170 – 274171.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Larghezza gola w	3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		