

rapid**Avvolgitubi con corpo in lamiera di acciaio, Modello: 15****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 080076 15 |
| GTIN | 4030704090041 |
| Classe articolo | 08A |

Descrizione**Esecuzione:**

Avvolgitubi con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato** da molle in acciaio durature e **dispositivo di arresto multiplo per giro**.

Avvolgitubi aperto **in lamiera di acciaio verniciata, parzialmente zincata** con **apertura di scarico variabile** e robusto **tubo flessibile in gomma**.

Uso:

Adatta per aria, acqua, olio e diesel.

Per aumentare l'ergonomia grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare rischio di infortuni e lesioni causati da tubi flessibili sul pavimento.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Lunghezza utile del tubo flessibile | 15 m |
| Raccordo uscita | 1/2 pollici |
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
| Raccordo entrata | 1/2 pollici |
| Materiale corpo | Lamiera di acciaio, verniciata |

| | |
|------------------|-------------|
| Altezza corpo | 494 mm |
| Profondità corpo | 180 mm |
| Larghezza corpo | 470 mm |
| Tipo di prodotto | Avvolgitubo |