


## Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Neodimio, Ø: 6mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085924 6
GTIN	2050001737717
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

#### Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

#### Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

### Descrizione tecnica

Ø	6 mm
Altezza	4,5 mm
Altezza con filettatura	11,5 mm
Peso	2,7 g
Materiale superficie	zincato
Termostabilità massima	80 °C
Boccola filettata	sì
Forza di tenuta nominale	5 N

Filettatura	M3 mm
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

---

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---------------------------------------------------------------------	-----------