



## Magnete permanente cilindrico piatto con ganci, Neodimio, Modello: E1070/NEO



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085974 E1070/NEO
GTIN	5012095619390
Classe articolo	08Q

### Descrizione

**Esecuzione:**

Ruotabile di 360° intorno alla base magnetica e orientabile a 180°.

**Uso:**

Ideale per appendere diversi articoli senza viti o chiodi.

### Descrizione tecnica

Ø	25 mm
Peso	38 g
Altezza	65 mm
Forza di tenuta nominale	180 N
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

