



Magnete permanente cilindrico piatto con moschettone, Neodimio, Modello: E1066/NEO



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

Termostabile fino a massimo 80°C.

Uso:

Ideale per fermare e agganciare funi, fili, cavi ecc.

Descrizione tecnica

Ø	28 mm
Forza di tenuta nominale	200 N
Termostabilità massima	80 °C
Altezza	14 mm
Peso	30 g
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

