



Scatola assortita di collegamenti a vite standard, Modello: SET1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Scatola assortita di pezzi torniti in ottone, pressione di lavoro max. 25 bar, temperatura operativa max. 150 °C.

Scatola assortita in plastica, maneggevole, robusta e di alta qualità con le più comuni boccole di protezione, manicotti, doppi nippli, nippli di riduzione, tappi a vite e controdadi del nostro assortimento di pezzi torniti in ottone. Un totale di 35 diversi tipi di minuteria è presentato in modo chiaro in 21 astucci di plastica. È possibile estrarre gli inserti e posizionarli in modo personalizzato nella scatola stessa. Tutti gli inserti sono contrassegnati con i codici articolo dei componenti contenuti al loro interno.

Contenuto:

30 raccordi portagomma: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13

38 nippli doppi: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4

19 nippli di riduzione G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.

18 manicotti G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220

tappi a vite G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

15 raccordi doppi portagomma 6, 9, 13 mm

20 controdadi G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21

colla per filettatura 10 ml

1 nastro a tenuta in PTFE

Descrizione tecnica

Materiale

Ottone