

Garant**Inserto per taglio HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 28-Xmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231630 28-X
GTIN	4062406635787
Classe articolo	20N

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio $\leq 20 \mu\text{m}$. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l'elemento base 5xD.

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo. Tempo di consegna: 10 settimane lavorative

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale specifica per cliente:

storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell'ordine.

Restituzione esclusa.

Descrizione tecnica

Rivestimento	non rivestito
per dimensioni dell'elemento base	28 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Serie	HiPer-Drill
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto	0,48 mm/gir,
Ø Campo	28 - 28,99 mm
Angolo di affilatura	135 grado
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM
Semi-standard	sì
Numero taglienti Z	2
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per foratura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	150 m/min	N
CuZn	idoneo	180 m/min	N
a umido max.	idoneo		