

Garant**Inserto per taglio HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 28-Xmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231660 28-X
GTIN	4062406637019
Classe articolo	20N

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio $\leq 20 \mu\text{m}$. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l'elemento base 5×D.

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo. Tempo di consegna: 10 settimane lavorative

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale specifica per cliente:

storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell'ordine.

Restituzione esclusa.

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Avanzamento f in GG(G) per dimensioni dell'elemento base	0,43 mm/gir, 28 mm

Serie	HiPer-Drill
Ø Campo	28 - 28,99 mm
Angolo di affilatura	135 grado
Tipo	HB7725
Materiale da taglio	HM
Semi-standard	sì
Numero taglienti Z	2
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per foratura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	P
GG(G)	idoneo	100 m/min	K
a umido max.	idoneo		