

KÄRCHER**Spazzatrice, Dim. codolo: KM7030CBP****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Macchina spazzatrice manuale con azionamento elettrico di rulli spazzatori e spazzole laterali per un'azione spazzatrice uniforme e ottimale nelle curve a destra e a sinistra. Setole universali per la pulizia di interni ed esterni, filtro antipolvere con aspirazione, telaio in plastica robusto, rullo spazzatore principale facilmente regolabile e spazzola laterale a regolazione continua.

- **Aspirazione integrata**
- **alimentazione a batteria**
- **spazzola laterale e rullo spazzatore motorizzati**

Lavapavimenti a conduzione manuale per una vasta gamma di applicazioni e superfici di diverse dimensioni. Possibilità di scelta tra esecuzione con rete di alimentazione o funzionamento a batteria. Elevata produttività e consumi ridotti.

Descrizione tecnica

Altezza	1050 mm
Larghezza	770 mm
Lunghezza	1200 mm
Potenza assorbita	195 W

Tensione batteria	12 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Durata di funzionamento massima	150 min
Volume contenitore	30 l
Peso netto	48 kg
Larghezza di lavoro con spazzole laterali	700 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia dei pavimenti