

KÄRCHER**Lavasciuga pavimenti, Dim. codolo: BR4522CBP****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Ideale per superfici di grandi dimensioni e molto ingombranti: lavasciuga pavimenti a batteria BR 45/22 Bp Pack estremamente maneggevole. Con testa girevole delle spazzole a rullo e tecnologia KART.

Lavapavimenti a conduzione manuale per una vasta gamma di applicazioni e superfici di diverse dimensioni. Possibilità di scelta tra esecuzione con rete di alimentazione o funzionamento a batteria. Elevata produttività e consumi ridotti.

Descrizione tecnica

Potenza di superficie massima	1800 m ² /h
Larghezza di lavoro spazzole	450 mm
Peso con accessori	51,7 kg
Lunghezza	970 mm
Volume del serbatoio di acqua fresca	22 l
Pressione minima di compressione spazzola	100 - 150 g/cm ³

Numero di giri spazzola	750 - 1000 min ⁻¹
Volume del serbatoio di acqua sporca	22 l
Potenza assorbita	550 W
Larghezza	550 mm
Altezza	1115 mm
Larghezza di lavoro aspirazione	500 mm
Tensione batteria	25,2 V
Capacità batteria	42 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia dei pavimenti