



Lampada da tavolo a LED, Modello: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081408 10
GTIN	4260131239168
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Innovativa lampada da tavolo "Comet" con comando gestuale installato sulla testa per l'accensione e lo spegnimento nonché per l'attivazione della funzione di dimmerazione. Un secondo sensore, ugualmente attivabile tramite comando gestuale, permette inoltre di modificare la temperatura cromatica in base alle necessità. Entrambi i sensori reagiscono al semplice avvicinamento della mano al di sotto degli stessi. L'elegante corpo in alluminio anodizzato color argento dal design sottile, in combinazione con l'albero flessibile con classico rivestimento in tessuto nero, rende questa lampada l'accessorio perfetto da inserire in un qualsiasi arredamento da ufficio dallo stile moderno.

- **Base stabile.**
- **Illuminazione uniforme e omogenea nonché priva di riflessi con angolo di 120°.**
- **Colore della luce da bianco freddo a bianco caldo, modificabile mediante il sensore installato sulla testa della lampada.**
- **Regolazione continua sempre tramite comando gestuale situato sulla testa della lampada.**
- **Senza sfarfallii né riflessi.**

Descrizione tecnica

Lampadine	Lampada LED
-----------	-------------

Temperatura cromatica	2700 - 5500 K
Potenza luminosa	10 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Luce colorata	bianco caldo
Luce colorata	bianco freddo
Luce colorata	bianco neutro
Altezza complessiva	900 mm
Corrente di illuminazione	960 lm
Larghezza testa lampada	30 mm
Profondità testa lampada	210 mm
Altezza testa lampada	10 mm
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro