



Lampada a LED per postazione di lavoro con comando gestuale, Modello: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081409 10
GTIN	4260131239366
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Innovativa lampada per posto di lavoro **con comando gestuale** installato sulla relativa testa per l'accensione e lo spegnimento nonché per l'attivazione della funzione di dimmerazione. Possibilità di modificare la temperatura cromatica in base alle necessità. La lampada è estremamente versatile e può essere utilizzata in diversi campi d'impiego.

- **Solida base magnetica.**
- **Illuminazione uniforme e omogenea nonché priva di riflessi con angolo di 120°.**
- **Senza sfarfallii né riflessi.**
- **Colore della luce da bianco freddo a bianco caldo, modificabile mediante il sensore installato sulla testa della lampada.**

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso alimentatore da 250 V.

Nota:

I morsetti da tavolo e i supporti magnetici adatti sono disponibili ai n. art. 081418/081419.

Descrizione tecnica

Potenza luminosa	10 W
Grado di protezione IP	IP 65
Profondità testa lampada	210 mm
Ø Base magnetica	66 mm
Peso	760 g
Altezza testa lampada	10 mm
Larghezza testa lampada	30 mm
Temperatura cromatica	2700 - 5500 K
Altezza complessiva	750 mm
Corrente di illuminazione	960 lm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro