



Calibro a corsoio digitale HCT con Bluetooth, Campo di misura: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412790 200
GTIN	4062406629441
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale con **Bluetooth 5.0**. Display LCD di facile lettura. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Superficie antiscivolo. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID). Spegnimento e raggiungimento automatici programmabili della modalità SLEEP tramite l'app HCT.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT App Windows
Numero di batterie contenute	1
Norma	ISO 13385
Lunghezza dei becchi	50 mm
Serie	HCT
Lettura	0,01 mm

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Asta di profondità	sì
Taratura	A1
Lettura	0,0005 pollici
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 n. art. CR2032
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Risoluzione	mm/pollici
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412236