



Calibro a corsoio digitale HCT con Bluetooth, Campo di misura: 150mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 412790 150 |
| GTIN | 4062406629434 |
| Classe articolo | 42A |

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale con **Bluetooth 5.0**. Display LCD di facile lettura. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Superficie antiscivolo. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID). Spegnimento e raggiungimento automatici programmabili della modalità SLEEP tramite l'app HCT.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 |
| Risoluzione | mm/pollici |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Intervallo di misurazione | 0 - 150 mm |
| Applicazione radio | HCT Mobile App |
| Applicazione radio | HID (Human Interface Device) |
| Applicazione radio | HCT App Windows |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 n. art. CR2032 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Norma | ISO 13385 |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Lettura | 0,0005 pollici |
| Serie | HCT |
| Tipo di batteria | Batteria a pastiglia |
| Asta di profondità | sì |
| Lettura | 0,01 mm |
| Taratura | A1 |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm |
| Interfaccia | Interfaccia Bluetooth |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm | 021000 200 |
| Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm | 021010 200 |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
| Vite per base per asta di profondità | 412236 |