

**Calibro di profondità digitale HCT con Bluetooth, Campo di misura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418743 300
GTIN	4062406629489
Classe articolo	42A

**Descrizione****Esecuzione:**

La misura viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Bluetooth 5.0. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS nonché app HCT Windows. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	0,0005 pollici
Taratura	A1
Serie	HCT
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT App Windows
Sezione trasversale del corsoio	16×4 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

Lunghezza base di appoggio	100 mm
Risoluzione	0,01 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,04$ mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300

## Accessori

Vite per base per asta di profondità	412236
--------------------------------------	--------