

**Calibro di profondità digitale HCT con Bluetooth, Campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418743 150
GTIN	4062406629472
Classe articolo	42A

Descrizione**Esecuzione:**

La misura viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Bluetooth 5.0. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS nonché app HCT Windows. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	0,01 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT App Windows
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm

Sezione trasversale del corsoio	16x4 mm
Serie	HCT
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	A1
Risoluzione	0,0005 pollici
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Vite per base per asta di profondità	412236
--------------------------------------	--------