



Calibro a corsoio digitale HCT con Bluetooth e asta di profondità tonda, Campo di misura: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412792 150
GTIN	4062406629465
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale con **Bluetooth 5.0**. Display LCD di facile lettura. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Superficie antiscivolo. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID). Spegnimento e raggiungimento automatici programmabili della modalità SLEEP tramite l'app HCT.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	Ø 1,6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 n. art. CR2032
Serie	HCT
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lettura	0,01 mm
Risoluzione	mm/pollici
Numero di batterie contenute	1
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT App Windows
Taratura	A1
Lettura	0,0005 pollici
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412236