

**HOLEX****Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione, AlNiCo, Ø: 38mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 085944 38     |
| GTIN            | 4045197372857 |
| Classe articolo | 02A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.**
- **Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.**
- **Resistenti alle alte temperature fino a max. 550 °C (Dim. da 19 a 100 °C).**

**Uso:**

Realizzazione di dispositivi.

**Descrizione tecnica**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ø                            | 38,1 mm            |
| Ø Foro di fissaggio          | 5,2 mm             |
| Materiale superficie         | Acciaio            |
| Altezza                      | 10,35 mm           |
| Forza di tenuta nominale     | 130 N              |
| Termostabilità massima       | 550 °C             |
| Materiale nucleo del magnete | AlNiCo             |
| Tipo di prodotto             | Magnete cilindrico |

