



Giraviti portainserti con portabit per bit da 1/4 pollice con cricchetto e magnete, Dim. codolo: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676565 2
GTIN	4013288221131
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente Kraftform particolarmente piccola con attacco per bit da 1/4 pollice per zone di difficile accesso. Con funzione di cricchetto e dentatura fine per un angolo di serraggio ridotto. Disco reversibile semplice da utilizzare. Inclusi 6 bit universali tenaci C 6,3 che si trovano in un caricatore nell'impugnatura. Il potente magnete permanente nell'attacco per bit garantisce una tenuta sicura del bit.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 675520 Dim. 1/25; 2/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 675540 Dim. 1/25; 2/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 1 pz. n. art. 675550 Dim. TX25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. 0,8x5,5 mm

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti con poligono esterno
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®

Lunghezza complessiva	69 mm
Attacchi per bit	D 6,3
Con impugnatura a cricchetto	no
Con gambo telescopico	no
Inclusi bit	sì
Portabit integrato	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit