

**Garant****Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 7×D midi, Dim. codolo: 16R****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319468 16R
GTIN	4062406642440
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

**Vantaggi:**

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

**Per:**

Tutte le barre alesatrici più comuni.

**Nota:**

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall'eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.

Sporgenza massima dello stabilizzatore incl. barra alesatrice 10×D.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza codolo $L_s$	53 mm
Lunghezza complessiva $L_2$	171 mm
Raggio R	1,2 mm
Sporgenza totale $L_1$	112 mm
Ø Codolo $D_2$	32 mm
Ø Attacco $D_1$	16 mm
Direzione di taglio	destra

Spostamento Z rispetto all'asse	16 mm
C	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Profondità interna fino a	7×D
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Stabilizzatore per barre alesatrici