

Garant**Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 7×D maxi, Dim. codolo: 12R****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319469 12R
GTIN	4062406642488
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temperate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall'eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.

Sporgenza massima dello stabilizzatore incl. barra alesatrice 10×D.

Descrizione tecnica

Ø D ₃	40 mm
C	1,5 mm
Ø Codolo D ₂	32 mm
Raggio R	1,2 mm
Direzione di taglio	destra
Lunghezza complessiva L ₂	143 mm
Ø Attacco D ₁	12 mm

Sporgenza totale L_1	84 mm
Lunghezza codolo L_s	53 mm
Spostamento Z rispetto all'asse	18,5 mm
Profondità interna fino a	$7 \times D$
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Stabilizzatore per barre alesatrici