

Vasca di raccolta pieghevole e percorribile Rigid-Lock Quick Berm®, Capacità di raccolta: 1344l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	984100 1344
GTIN	697841156432
Classe articolo	97S

Descrizione

Esecuzione:

Vasca pieghevole carrabile in tessuto con rivestimento in PVC. Struttura monopezzo, installazione semplice e veloce, senza necessità di montaggio. Il tessuto con rivestimento in PVC è resistente a numerosi prodotti chimici, inclusi petrolio, oli, lubrificanti e la maggior parte degli acidi. Resistente ai raggi UV in modo duraturo, ideale per l'uso esterno.

Tecnologia Rigid-Lock: il design brevettato dei supporti sfrutta al massimo l'interno della vasca e riduce il pericolo d'inciampo sui lati esterni. Bloccano le pareti laterali in una posizione verticale a 90° con altezza di 30 cm per una stabilità strutturale elevata. Le pareti laterali possono essere rapidamente abbassate per facilitare l'entrata e l'uscita. Il supporto si trova in un mozzo protettivo in nylon e, bloccato a scatto nella posizione abbassata, resiste al peso dovuto al traffico di veicoli fino a 5000 kg per ogni pneumatico. Il mozzo comprende fori integrati per l'alloggiamento di ancoraggi (ancoraggi non inclusi nella fornitura).

CriticalCorner™: grazie al design rinforzato CriticalCorner™ con saldature diagonali ad alta frequenza si crea un collegamento duraturo e impenetrabile per un contenimento a completa tenuta stagna. Impedisce il rigonfiamento, lo smontaggio o l'abbassamento degli angoli nel caso di contenimento completo garantendo affidabilità nella tenuta di fluidi. Le pareti comprendono un margine da 25 mm resistente allo sfregamento lungo il bordo superiore per assicurare uno spessore delle pareti e un'integrità aggiuntivi. Le chiusure a tenuta delle giunture impediscono la penetrazione o la fuoriuscita di aria, gas, vapori o liquidi dalla sponda di contenimento.

Vasca pieghevole calpestabile di lunga durata per fusti, contenitori IBC e serbatoi. Il tessuto con rivestimento in PVC modificato EnGuard™ V è adatto per il posizionamento di materiali pesanti nell'area di lavoro, per situazioni occasionali di transito in entrata e in uscita di veicoli e per il passaggio di pedoni.

Nota:

- Per le dimensioni esterne, aggiungere 203 mm alla larghezza e alla profondità per tenere conto del supporto e del mozzo.
- Quando si sceglie la dimensione della vasca di contenimento, considerare una distanza di 305 mm in entrata o in uscita per l'abbassamento e il sollevamento della parete.

Descrizione tecnica

Larghezza	2400 mm
Profondità	1800 mm
Altezza ripiegata	310 mm
Altezza vaschetta	300 mm
Larghezza da ripiegata	610 mm
Profondità da ripiegata	610 mm
Capacità di raccolta	1344
Denominazione originale prodotto	Rigid-Lock QuickBerm®
Tipo di prodotto	Vasca pieghevole