

**Garant****Fermapezzo tridimensionale - battuta di riscontro, Dim. codolo: 150****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 360432 150    |
| GTIN            | 4062406640439 |
| Classe articolo | 31H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Impostazione continua e rapida.**
- **Supporto M8 per tasselli o montaggio diretto.**
- **Estrazione opzionale di massimo 30 mm.**

**Uso:**

Per il montaggio su fresatrici e trapani.

**Materiale:**

Alluminio anodizzato.

**Accessori speciali:**

Tasselli a T con M8, vedi n. art. 370520 Dim. 12 – 18.

**Descrizione tecnica**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Interasse S A       | 80 - 110 mm |
| Per codice a colori | TC          |
| Per codice a colori | HiPo        |
| Per codice a colori | LC          |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Per codice a colori | LC-GARANT         |
| Per codice a colori | Duo               |
| Per codice a colori | Duo Plus          |
| Per codice a colori | T-Rex             |
| Per codice a colori | Titan             |
| Per codice a colori | Titan2/TitanSense |
| Per codice a colori | Basic             |
| Per codice a colori | HD-Allmatic       |
| Per codice a colori | Centro Gripp      |
| Per codice a colori | NC8               |
| Per codice a colori | LCV125G           |
| Per codice a colori | HOLEX NC          |
| Altezza complessiva | 210 - 240 mm      |
| Altezza utile N     | 145 - 175 mm      |
| Tipo di prodotto    | Fermapezzo        |