

Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, Ø: 13mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085925 13
GTIN	2050000965111
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- **Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AlNiCo.**
- **Tolleranza sul Ø esterno h6.**
- **Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Altezza	18 mm
Ø	13 mm
Materiale superficie	zincato
Forza di tenuta nominale	10 N
Termostabilità massima	220 °C
Accorciamento massimo retro	7 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico

