

**Garant****Fermapezzo tridimensionale - battuta di riscontro, Dim. codolo: 300****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360432 300
GTIN	4062406640446
Classe articolo	31H

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Impostazione continua e rapida.**
- **Supporto M8 per tasselli o montaggio diretto.**
- **Estrazione opzionale di massimo 30 mm.**

Battuta doppia.

**Uso:**

Per il montaggio su fresatrici e trapani.

**Materiale:**

Alluminio anodizzato.

**Accessori speciali:**

Tasselli a T con M8, vedi n. art. 370520 Dim. 12 – 18.

**Descrizione tecnica**

Altezza complessiva	350 - 380 mm
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	HiPo

Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	Duo
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	T-Rex
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	Centro Gripp
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	HOLEX NC
Altezza utile N	285 - 315 mm
Interasse S A	80 - 110 mm
Tipo di prodotto	Fermapezzo