

## Doccetta per lavaggio occhi, Dim. codolo: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	984150 1
GTIN	662641921580
Classe articolo	97S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Doccia per occhi e viso **montata a parete** con **copertura in ABS** per ambienti interni. Possibilità di installazione anche all'aperto purché non vi sia possibilità di congelamento o surriscaldamento.

Copertura integrata collegata alla valvola di alimentazione. Ribaltando la copertura, la doccia viene azionata automaticamente. La copertura garantisce inoltre che la vasca rimanga pulita e priva di sporcizia. Valvola di controllo della portata per una portata d'acqua ottimale. I regolatori di getto ventilati assicurano una prestazione di lavaggio migliorata. A norma ANSI.

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	STD-45G
Situazione di montaggio	montata a parete
Campo di applicazione	interno ed esterno
Valore della portata	12 l/min
Pressione dinamica	2 - 6 bar
Pressione dinamica	29,01 - 87,02 psi
Tipo di prodotto	Doccetta per lavaggio occhi

