

## Doccetta per lavaggio occhi, Dim. codolo: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	984150 2
GTIN	662641922419
Classe articolo	97S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Doccia per occhi e viso **montata a parete** con **vasca aperta in acciaio inossidabile** per ambienti interni. Possibilità di utilizzo anche all'aperto purché non vi sia possibilità di congelamento o surriscaldamento. Due nebulizzatori protetti da cappucci antipolvere che si sollevano in caso di attivazione della doccia per occhi. Valvola di controllo della portata per una portata d'acqua ottimale. Le tele filtranti a maglia stretta e i regolatori di getto separati garantiscono un getto d'acqua leggermente spumoso. A norma ANSI.

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	STD-85G(D)
Situazione di montaggio	montata a parete
Campo di applicazione	interno ed esterno
Valore della portata	12 l/min
Pressione dinamica	29,01 - 87,02 psi
Pressione dinamica	2 - 6 bar
Tipo di prodotto	Doccetta per lavaggio occhi

