

Doccetta per lavaggio occhi, Dim. codolo: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	984150 3
GTIN	662641921689
Classe articolo	97S

Descrizione

Esecuzione:

Doccia per occhi, viso e corpo **portatile** per luoghi non adatti a installazioni fisse. Il cilindro a pressione da 15 litri in acciaio inossidabile con tubo flessibile e doccetta consente un trattamento efficace fino a 3 minuti. Il manometro e la valvola di sicurezza a doppia azione evitano la sovrappressione e servono a ridurre la pressione durante le fasi di pulizia e manutenzione. Inclusa etichetta di controllo per il rilevamento dei controlli / lavori di manutenzione eseguiti.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	STD-38G
Campo di applicazione	interno ed esterno
Valore della portata	6 l/min
Situazione di montaggio	portatile
Pressione dinamica	100 psi
Pressione dinamica	2 - 6 bar

Tipo di prodotto

Doccetta per lavaggio occhi