


## Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Neodimio, Ø: 8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085924 8
GTIN	2050001737724
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

#### Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

#### Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

### Descrizione tecnica

Materiale superficie	zincato
Forza di tenuta nominale	13 N
Altezza con filettatura	11,5 mm
Ø	8 mm
Termostabilità massima	80 °C
Altezza	4,5 mm
Boccola filettata	sì
Filettatura	M3 mm

Peso	3,5 g
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

---

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------