

Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, Ø: 16mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085925 16
GTIN	2050000965128
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- **Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AlNiCo.**
- **Tolleranza sul Ø esterno h6.**
- **Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Accorciamento massimo retro	5 mm
Ø	16 mm
Altezza	20 mm
Materiale superficie	zincato
Termostabilità massima	220 °C
Forza di tenuta nominale	15 N
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico

