

**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614805 7
GTIN	4062406648404
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Altezza bocca h_1	4,6 mm
Lunghezza chiave L	135 mm
Ø Anello D	17,4 mm
Altezza anello h_2	6,9 mm
Apertura	7 mm
Dimensione apertura	Metrica
Apertura bocca b	18,4 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

