

**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614805 19
GTIN	4062406649623
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Ø Anello D	35,4 mm
Altezza bocca h ₁	7,7 mm
Apertura bocca b	41,9 mm
Altezza anello h ₂	11,4 mm
Apertura	19 mm
Lunghezza chiave L	242 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

