

**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614805 24
GTIN	4062406649654
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	313 mm
Apertura	24 mm
Altezza anello h ₂	14,5 mm
Apertura bocca b	51,4 mm
Ø Anello D	46,9 mm
Altezza bocca h ₁	10 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

