



## Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 14mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614805 14
GTIN	4062406649579
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

### Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca $h_1$	6,4 mm
Altezza anello $h_2$	9,3 mm
Apertura	14 mm
Apertura bocca $b$	30,4 mm
Ø Anello $D$	28,4 mm
Lunghezza chiave $L$	192 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

