

**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614805 15
GTIN	4062406649586
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Altezza bocca $h_1$	6,9 mm
Apertura bocca b	34,4 mm
Lunghezza chiave L	207 mm
Ø Anello D	31,4 mm
Altezza anello $h_2$	10,5 mm
Apertura	15 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

