

**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 30mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614805 30     |
| GTIN            | 4062406649678 |
| Classe articolo | 62A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Apertura bocca b              | 62,4 mm                  |
| Ø Anello D                    | 59,7 mm                  |
| Altezza bocca h <sub>1</sub>  | 11,4 mm                  |
| Altezza anello h <sub>2</sub> | 16,6 mm                  |
| Dimensione apertura           | Metrica                  |
| Apertura                      | 30 mm                    |
| Lunghezza chiave L            | 403 mm                   |
| Numero di denti               | 72                       |
| Angolo di registro            | 5 grado                  |
| Materiale                     | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie                    | es. opaca cromata        |
| Tipo di prodotto              | Chiave                   |

