

**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614828 12
GTIN	4062406649760
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Ø Anello D	26,4 mm
Apertura bocca b	27,9 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca h ₁	6 mm
Lunghezza chiave L	179 mm
Altezza anello h ₂	9,2 mm
Apertura	12 mm
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave