

**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614828 9
GTIN	4062406649739
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Apertura	9 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca h <sub>1</sub>	5 mm
Apertura bocca b	21,9 mm
Altezza anello h <sub>2</sub>	7,6 mm
Ø Anello D	20,9 mm
Lunghezza chiave L	153 mm
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave