

**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614828 7
GTIN	4062406649715
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Altezza bocca $h_1$	4,6 mm
Altezza anello $h_2$	6,9 mm
Lunghezza chiave L	135 mm
Apertura	7 mm
Apertura bocca b	18,4 mm
Dimensione apertura	Metrica
Ø Anello D	17,4 mm
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave