

**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614828 11
GTIN	4062406649753
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Ø Anello D	22,9 mm
Altezza bocca h <sub>1</sub>	5,4 mm
Lunghezza chiave L	166 mm
Apertura bocca b	23,9 mm
Apertura	11 mm
Altezza anello h <sub>2</sub>	8,2 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave